

Der richtige Rührer für gefüllte Harzsysteme wie zum Beispiel ALABASTER & VOLUME+



Für Harzmengen
von 0,3 – 3 kg

Dissolver Ø 60 mm
Artikel-Nr. RE-1402

Weitere Ansichten Original Rührer:
RE-1403 Dissolver Ø 80 mm



Für Harzmengen
von 3 bis 10 kg

Dissolver Ø 80 mm
Artikel-Nr. RE-1403



Für Harzmengen
über 10 kg

Dissolver Ø 125 mm
Artikel-Nr. RE-1405

HINWEIS:

Die Montage der Rührerstange erfolgt über das Loch in der Mitte der Dissolverscheibe.
Das Durchgangsloch ist hier immer ca. 8 mm passend für unsere Rührerstangen mit Gewinde.

Die Dissolverrührer erzeugen ein radiales Strömungsbild mit hohen Turbulenzen. Dadurch wird das Gemisch von oben nach unten angesaugt und so an der Dissolverscheibe mit hohen Scherkräften optimal zerkleinert und vermengt. Wir empfehlen für den Betrieb eine mittlere bis hohe Drehzahl in Abhängigkeit des Gemisch zu Mischbehälter.